

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	250 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	250 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	82,5 mm
Larghezza complessiva	70 mm
Peso complessivo	0,7 kg

SUPPORTO

Colore	Bianco
Disassamento	38 mm
Raggio di piroettamento	63 mm
Ingombro di piroettamento	126 mm
Diametro cuffia superiore	70 mm

RUOTA

Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, smorzante
Colore Ruota	Nero
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Larghezza corpo	25 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304

Numero d'ordine 00062081
Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

