

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	88 mm
Stavební výška	65 mm
Celková hmotnost	0,28 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva vidlice	Bílý hliník (RAL9006)
Vyosení	30 mm
Poloměr otáčení	45 mm
Průměr otáčení	146 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	10 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení	11 mm

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

Objednací číslo 00073439

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

