

ALPHA

3478UOO100P62

EAN 4031582030112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	200 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	128 mm
Общая ширина	85 mm
Общий вес	0,37 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Цвет	Пассивированный голубым

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	36 mm
Ширина тела	36 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	103 mm
Ширина пластины	85 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

ALPHA

3478UOO100P62

EAN 4031582030112

Номер заказа 00004948

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

