产品信息

ALPHA STAINLESS

8477UOD160P63

EAN 4031582333152



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	400 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	800 kg
温度范围（最低）	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总高	200 mm
总宽度	96 mm
总重量	2.08 kg

支架

外壳材料	不锈钢，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	60 mm
旋转半径	167 mm
转向干涉	334 mm
圆顶直径	96 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承，不锈钢
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
直径	160 mm
胎面宽度	40 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 （D）	75 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度（最小）	75 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8477UOD160P63


EAN 4031582333152

订单号 00038019

产品图纸







© Copyright 2026 TENTE International GmbH