

OMIKRON TWIN

9950STP500P68 Radbreite 100

EAN 4031582428964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Omikron twin
Capacité de charge à 3 km/h	10000 kg
Capacité de charge à 4 km/h	10000 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	610 mm
Poids	130.88 kg

CHAPE

Déport	130 mm
Rayon d'encombrement	380 mm
Diamètre d'encombrement	760 mm
Lubrification nipple	1

ROUE

Diamètre	500 mm
Largeur du bandage	100 mm

RACCORD

Longueur de la platine	270 mm
Largeur de la platine	250 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	230 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	210 mm
Diamètre des trous de la platine	17 mm

OMIKRON TWIN

9950STP500P68 Radbreite 100

EAN 4031582428964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

