



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Delta
Type	Wielen met Richtingsslot
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	600 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	480 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	210 mm
Totale breedte	94 mm
Totaal gewicht	3,32 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	135 mm
Draaicirkel	270 mm
Diameter koepel	94 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

