

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Número de comanda 00800113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	310 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	150 mm
Àmplia general	131 mm
Pes total	7,01 kg

### RODA

El Bearing	El Cub no mecanitzat
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
Corporació ample	30 mm

### SUPORT

Desplaçament	30 mm
Scio de giro	91 mm
Sterferencia de giro	182 mm
Dome Dictel	104 mm

### FITACIÓ

Placa llarga	112 mm
Placa ampla	112 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	92 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	92 mm
Placa de diàmetre	9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Número de comanda 00800113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

