

STYLEA

5920UOI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	50 kg
Statisch draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	68 mm
Totale breedte	46 mm
Totaal gewicht	0,0814 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	7 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Zwenk radius	53 mm
Draaicirkel	106 mm
Diameter koepel	27 mm

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	10 mm

STYLEA

5920UOI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

