

## AGILA

2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                            |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis         |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 55 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Jā                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvēsība                   | 110 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 100 mm                           |
| Kopējais platums                     | 43 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,29 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Mājoķļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma      | Plaša                  |
| Krāsa             | Pasivēts ar zilu       |
| Kupola diametrs   | 43 mm                  |

## RITENIS

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Lokšņu tērauds                     |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, melna, elektrovadoša |
| Gūltnis                | Coni di sfere                      |
| Ritenis krāsa          | Pasivēts ar zilu                   |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                  |
| Diametrs               | 75 mm                              |
| Protektora platums     | 25 mm                              |
| Korpusa platums        | 25 mm                              |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                        |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 67 mm              |
| Plāksnes platums                       | 60 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 40 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 48 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 40 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 48 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 6,3 mm             |

# AGILA

2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523

Pasūtījuma numurs 00028590  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

