

PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340
Номер заказа 00050608

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	60 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	74 mm
Ширина тела	60 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	295 kg
Грузоподъемность статическая	590 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	2,872 kg

PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340

Номер заказа 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

