**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

# NOVATECH

RK.ETP075x50-Ø47x12

EAN 4031582369496



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Неопределено |
| Материал на реазбата | Полипропилен, мек |
| Диаметър | 75 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |
| Диаметър на Сачмен лагер | 47 mm |
| Ширина на Сачмен лагер | 12 mm |

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●●○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●●●○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Novatech |
| Тип | Колело |
| Товароносимост при 3 км/ч | 500 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 1000 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 0.55 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# NOVATECH

RK.ETP075x50-Ø47x12

EAN 4031582369496

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Чертежи на продукта**







