

LINEA

5947XSP100P51 RAL9002

EAN 4031582352245



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●●

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu | Linea |
| Typ | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 120 kg |
| Elektrické vodivé | ✓ |
| Statická Nosnost | 240 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
| Celková výška | 124 mm |
| Stavební výška | 82 mm |

KOLO

| | |
|--------------------|---|
| Materiál středu | Polyamid, elektricky vodivý |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdem |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 20 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Materiál | Polyamid |
| Tvar Vidlice | Uchycení dvou Kolo |
| Otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva vidlice | Šedá bílá (RAL9002) |
| Vyosení | 32 mm |
| Poloměr otáčení | 108 mm |
| Průměr otáčení | 216 mm |
| Poloměr otáčení | 52 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 95 mm |
| Šířka plotny | 70 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 50 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

Návrhář klub
DeutscherOcenění
Interzum
AwardOcenění IF
Design
Award

LINEA

5947XSP100P51 RAL9002

EAN 4031582352245



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Návrhář klub
Deutscher



Ocenění
Interzum
Award



Ocenění IF
Design
Award