

LEVINA

5370PJP125P30-11 2.0 7001

EAN 4031582324594

Objednávací číslo 00066198



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Levina
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	161 mm
Celková šířka	59 mm
Celková hmotnost	0,531 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	83 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Úzké
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Stříbrně šedá (RAL7001)
Offset	38 mm
Radius otočení	100,5 mm
Otočné rušení	201 mm
Průměr otočné kamery	59 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	11 mm

Ocenění za
univerzální
DesignNávrhář klub
Deutscher

LEVINA


5370PJP125P30-11 2.0 7001

EAN 4031582324594
Objednací číslo 00066198



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění za
univerzální
Design



Návrhář klub
Deutscher