

# ALPHA

3478UOR200P63

EAN 4031582307115

Numéro de commande 00003029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha
Émission de CO2 (portée 3)	9,95 kg CO2e
Type	Roulette fixe
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Capacité de charge statique	700 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	240 mm
Largeur totale	115 mm
Poids	2,002 kg

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée
Couleur	Zingué bleu

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	140 mm
Largeur de la platine	115 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

# ALPHA

3478UOR200P63

EAN 4031582307115

Numéro de commande 00003029

## PLANS TECHNIQUES

