

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Номер заказа 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Compacta
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	30 kg
Грузоподъемность статическая	60 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	34 mm
Общая ширина	20 mm
Общий вес	0,031 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	30 mm
Ширина Протектор	15 mm
Ширина тела	15 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Угловой
Цвет	Пассивированный голубым
Диаметр купола	20 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	45 mm
Ширина пластины	20 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	35 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	35 mm
Диаметр отверстия пластины	5,5 mm

СОМРАСТА

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068
Номер заказа 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

