

# LUMINA

A520POI042P41-38X38/8

EAN 4031582409901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Lumina                          |
| Tipo                                | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12528 - Ruote per arredamento |
| Portata a 3 km/h                    | 30 kg                           |
| Portata statica                     | 60 kg                           |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                           |
| Altezza totale                      | 59 mm                           |
| Larghezza complessiva               | 37 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,05 kg                         |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo               |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse                        | Rivettato                        |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 42 mm                            |
| Larghezza battistrada       | 6 mm                             |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D                       |

## SUPPORTO

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Materiale                 | Polipropilene                          |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato, chiuso, con cupola |
| Cuscinetto del supporto   | Perno, girevole                        |
| Raggio di piroettamento   | 39 mm                                  |
| Ingombro di piroettamento | 78 mm                                  |

## FISSAGGIO

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra quadrata |
| Lunghezza della piastra          | 38 mm            |
| Larghezza della piastra          | 38 mm            |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 27 mm            |
| Larghezza foro piastra (massima) | 27 mm            |
| Diametro del foro della piastra  | 5 mm             |