

AGILA

2478PIO100P50

EAN 4031582362190



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu | Agila |
| Typ | Pevné Kolečko |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 60 kg |
| Statická Nosnost | 120 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 135 mm |
| Celková hmotnost | 0,479 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko | Ložisko |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Tvrdest Běhoun (A) | 80 krůček A |

UCHYCENÍ

| | |
|--------------|------------------------|
| Materiál | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Široký |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 77 mm |
| Šířka plotny | 67 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 56 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 61,5 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 46,5 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 51,5 mm |
| Průměr otvoru plotny | 8,5 mm |

AGILA

2478PIO100P50

EAN 4031582362190



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

