



### CHAPE

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Déport                  | 40 mm    |
| Rayon d'encombrement    | 102.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm   |

### ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre           | 125 mm |
| Largeur du bandage | 15 mm  |

### RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 32 mm |
| Longueur de la vis       | 50 mm |

### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea clinic                   |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 150 kg                         |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                         |
| Conducteur d'électricité        | no                             |
| Inoxydable                      | yes                            |
| Capacité de charge statique     | 300 kg                         |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                         |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                          |
| Hauteur                         | 150 mm                         |
| Largeur totale                  | 71 mm                          |
| Poids                           | 0.95 kg                        |
| Certification                   | Testé et surveillé par TÜV Süd |

## Dessins du produit

