

# ANIKA

5920UAI055L51-8

EAN 4031582406368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja     | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Anika                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 40 kg                            |
| Statiskā kravnesība                  | 80 kg                            |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 57 mm                            |
| Kopējais platums                     | 37 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,065 kg                         |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts            |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass                    | Kniedēts                         |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 55 mm                            |
| Protektora platums     | 11 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Materiāls           | Poliamīds                  |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis            |
| Pagrieziena rādiuss | 47 mm                      |
| Grozāms savienojums | 94 mm                      |
| Kupola diametrs     | 18 mm                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 8 mm                         |

# ANIKA



5920UAI055L51-8

EAN 4031582406368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI



Interzum balva