



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto           | Zeta                                  |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte      |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 500 kg                                |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 400 kg                                |
| Conductivo eléctrico          | No                                    |
| Inoxidable                    | No                                    |
| Capacidad de carga estática   | 1000 kg                               |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                                |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C                                 |
| Altura total                  | 240 mm                                |
| Peso total                    | 4.01 kg                               |

SOPORTE

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, muy pesada                 |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado                           |
| Rodamiento giratorio     | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Color                    | Pasivado azul                              |
| Desplazamiento           | 55 mm                                      |
| Interferencia de giro    | 230 mm                                     |

ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado           |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje                                | Enroscado con tuerca             |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 200 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |

AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 137 mm            |
| Anchura de la placa                        | 105 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm            |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 80 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# ZETA

4681UAP200P63 XL

EAN 4031582399936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

