

EXPANDER

R07-Ø19-21,5 INOX

EAN 4031582428261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



RACCORD

Fixation expansible (minimum)	19 mm
Fixation expansible (maximum)	21.5 mm

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○
---------------------------	-----------

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Expanseur
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Poids	0.12 kg