

ALPHA SMART

3370DVR125P62

EAN 4031582331585



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	○ ○ ○ ○ ○
Buka u pokretu	○ ○ ○ ○ ○
Ishrana	○ ○ ○ ○ ○
otpornost na rdju	○ ○ ○ ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha smart
Tip	Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Nosivost na 4 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	155 mm
Ukupna težina	1.2 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, težak
oblik viljuska	Slim
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	40 mm
okretni radijus	102.5 mm
Otpor okretanju	205 mm

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma crna
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	24 mm
Teškoća gazaćeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	105 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA SMART

3370DVR125P62

EAN 4031582331585

Broj porudžbine 00034953
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

