

## ALPHA STAINLESS

8478UFD125P62

EAN 4031582347135



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Alpha stainless                  |
| Tipo                          | Rueda fija                       |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 250 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | No                               |
| Inoxidable                    | Sí                               |
| Capacidad de carga estática   | 500 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                            |
| Altura total                  | 155 mm                           |
| Ancho total                   | 85 mm                            |
| Peso total                    | 0.78 kg                          |

## SOPORTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Material de la carcasa   | Acero Inoxidable, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                    |
| Color                    | Acero Inoxidable         |

## ARO

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tread hardness                     | blando                                      |
| Material del cuerpo                | Poliamida                                   |
| Material de la banda de rodadura   | Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado |
| Cojinete                           | Rodamiento de rodillos, Inoxidable          |
| Eje                                | Enroscado con tuerca                        |
| Color Aro                          | Gris plateado (RAL7001)                     |
| Diámetro                           | 125 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 40 mm                                       |
| Anchura del cuerpo                 | 40 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 63 Shore A                                  |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 100 mm            |
| Anchura de la placa                        | 85 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 60 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 77 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 80 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 9 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8478UFD125P62

EAN 4031582347135

Número de pedido 00035522

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

