

ALPHA

3477UFJ125P30 TG SMALL

EAN 4031582381481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ● ●

Atriție ● ● ● ○ ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	160 kg
Capacitate de încărcare statică	320 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	155 mm
Greutate totală	1,264 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
	moale
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu role
Axă	Înșurubat cu piuliță
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	64 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, grea
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	40 mm
Raza de pivotare	121 mm
Interferență pivotantă	242 mm

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	13 mm

ALPHA

3477UFJ125P30 TG SMALL

EAN 4031582381481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

