

LINEA LIGHT

5925PJI065L51-10

EAN 4031582403954



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea light
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	68 mm
Totale breedte	46 mm
Totaal gewicht	0,099 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager met tussenbus
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	13,9 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Zwenk radius	67 mm
Uitzwenking	134 mm
Diameter koepel	23 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	10 mm



Duitse OntwerpersClub



Interzum Award



IF Design Award

LINEA LIGHT

5925PJI065L51-10

EAN 4031582403954



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Duitse
OntwerpersClub



Interzum
Award



IF
Design
Award