

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447
Número de pedido 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Stylea
Tipo de carcasa	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	50 kg
Capacidad de carga estática	100 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	33 mm
Ancho total	52 mm
Peso total	0,047 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	35 mm
Ancho de Banda de rodadura	12 mm
Anchura del cuerpo	12 mm

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Color	Negro grafito (RAL9011)
Desplazamiento	12 mm
Radio de giro	37 mm
Interferencia de giro	74 mm
Diámetro del domo	15,2 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	9 mm

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

Número de pedido 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

