

# ZETA

4681ITP250P63 SOFT CV LEVER-XL

EAN 4031582400519

Número de comanda 00860946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Zeta
Tipus	Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 4 km/h	800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	640 kg
Tracidad de carga estàtica	1600 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	290 mm
Àmplia general	96 mm
Pes total	4,701 kg

## RODA

Material corporal	Alumini
	suau
	convex
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Trànsit gris A (RAL7042)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

## SUPORT

Material	Placa d'acer, molt pesada
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Color	Passivat blau
Desplaçament	55 mm
Scio de giro	180 mm
Sterferencia de giro	360 mm
Dome Dictel	96 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# ZETA

4681ITP250P63 SOFT CV LEVER-XL

EAN 4031582400519

Número de comanda 00860946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# ZETA

4681ITP250P63 SOFT CV LEVER-XL

EAN 4031582400519

Número de comanda 00860946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

