INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# LUMINA

## A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317442



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●○○ |
| Rumore | ●●●○○ |
| Attrito | ●●●○○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Lumina |
| Tipo | Ruota girevole con freno semplice |
| Standard | EN12528 - Ruote per arredamento |
| Portata a 3 km/h | 40 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 80 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 56 mm |
| Larghezza complessiva | 54 mm |
| Peso complessivo | 0,07 kg |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Polipropilene |
| Forma della forcella | Supporto gemellato, chiuso, con cupola |
| Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
| Colore | Nero grafite (RAL9011) |
| Disassamento | 20 mm |
| Raggio di piroettamento | 62 mm |
| Ingombro di piroettamento | 124 mm |
| Diametro cuffia superiore | 0 mm |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse | Rivettato |
| Colore battistrada | Grigio (RAL7042) |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 50 mm |
| Larghezza battistrada | 10 mm |
| Asse diametro del foro | 0 mm |
| Lunghezza mozzo | 0 mm |
| Larghezza corpo | 10 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Foro cieco per perno B10 |
| Diametro del foro | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317442

Numero d'ordine 00073408

**Disegni del prodotto**

