

NOVATECH

RK.ETP100X40-Ø47X14

EAN 4031582369588

Numer zamówienia 00839713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Nośność przy 3 km/h	500 kg
Nośność statyczne	1000 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C

KOŁO

Materiał ciała	Niezdefiniowany
Materiał bieżni	Polipropylen, miękki
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżni	40 mm
Twardość Bieżni (A)	92 Shore A
Średnica łożysko kulkowe	47 mm
Szerokość łożysko kulkowe	14 mm

RYSUNKI TECHNICZNE

