INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377606



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Linea light |
| Type | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 90 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 180 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 75,5 mm |
| Largeur totale | 55 mm |
| Poids | 0,18 kg |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme de la chape | Roulette jumelée |
| Pivot | Tige pivotante |
| Couleur de la chape | Blanc gris (RAL9002) |
| Déport | 23 mm |
| Rayon d'encombrement | 81 mm |
| Diamètre d'encombrement | 162 mm |
| Diamètre du dôme | 30 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du bandage | 15 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |

## FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 10 mm |

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA LIGHT


5925UAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377606

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH