

PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081
Rendelési szám 00031045

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Puretech air

Ház típusa Kerék

Teherbírás 3 km/h-nál 150 kg

Statikus teherbírás 150 kg

Összsúly 1,04 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
	puha
Futófelület anyaga	Pneumatikus gumi, blokk- profil
Csapágó	Tűgörgős csapágó
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	260 mm
Futófelület szélessége	85 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	74 mm
A futófelület keménysége (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081
Rendelési szám 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

