



ROUE


Corps de roue	Fonte
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	35 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	80 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	2400 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2000 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	4000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	14.82 kg




NOVATECH

FTP 300x80-Ø35 H190

EAN 4031582377125

Numéro de commande 00838840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.