

NOVATECH

ETP 082X62-Ø20 HL62

EAN 4031582318685

Номер на поръчката 00829296



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	600 kg
Товароносимост при 6 км/ч	480 kg
Статичен Товароносимост	1200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	1,114 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	82 mm
Ширина на Резба	62 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	62 mm
Ширина на тялото	62 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D
Тип лагер	6204

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

