

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL44,4 RAL9011

EAN 4031582411034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Basetech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,2 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL44,4 RAL9011

EAN 4031582411034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

