

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL44,4 RAL9011

EAN 4031582411034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Basetech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 200 kg |
| Statisch draagvermogen | 400 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totaal gewicht | 0,2 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Rollager |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 40 mm |
| Diameter Asgat | 12 mm |
| Naaf lengte | 44,4 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 65 Shore D |

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL44,4 RAL9011

EAN 4031582411034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

