

## PURETECH

PIR 200x50-Ø20

EAN 4031582320381



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu              | Puretech                    |
| Typ                         | Kolo                        |
| Norma                       | EN12532 – Převážní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 205 kg                      |
| Elektrické vodivé           | Ne                          |
| Nerezové                    | Ne                          |
| Statická Nosnost            | 410 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                      |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                       |
| Celková hmotnost            | 1,54 kg                     |

## KOLO

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Materiál středu         | Polyprpylen               |
| Materiál běhounu        | Tvrdá guma, neoznačující  |
| Ložisko                 | Valivé ložisko            |
| Barva Kola              | Grafitově černá (RAL9011) |
| Ochranná krytka         | Bez pouzdra               |
| Průměr                  | 200 mm                    |
| Šířka Běhoun            | 50 mm                     |
| Průměr otvoru pro Šroub | 20 mm                     |
| Délka náboje            | 60 mm                     |
| Šířka středu kola       | 50 mm                     |
| Tvrdost Běhoun (A)      | 80 krůček A               |

# PURETECH

PIR 200x50-Ø20

EAN 4031582320381

Objednáací číslo 00050619  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

