

# LUMINA

AA20PJ1050L51-8 9011/9011/7042

EAN 4031582317473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Lumina         |
| 外壳类型      | 万向脚轮           |
| 标准        | EN12528 - 家具脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 40 kg          |
| 导电        | 否              |
| 不锈        | 否              |
| 静态载重      | 80 kg          |
| 温度范围（最低）  | -20 °C         |
| 最高温度范围    | 60 °C          |
| 总高        | 56 mm          |
| 总宽度       | 55 mm          |
| 总重量       | 0.07 kg        |

## 支架

|      |              |
|------|--------------|
| 外壳材料 | 聚丙烯          |
| 支架形状 | 双轮子支架关闭      |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转         |
| 颜色   | 石墨黑（RAL9011） |
| 偏移量  | 20 mm        |
| 旋转半径 | 52 mm        |
| 转向干涉 | 104 mm       |
| 圆顶直径 | 0 mm         |

## 轮子

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 轮体材料    | 聚丙烯             |
| 胎面材料    | 热塑性橡胶           |
| 轴承      | 带轴套管的滑动轴承       |
| 轴       | 铆钉              |
| 胎面颜色    | 交通灰色 A（RAL7042） |
| 轮子颜色    | 石墨黑（RAL9011）    |
| 侧盖      | 无螺纹护罩           |
| 直径      | 50 mm           |
| 胎面宽度    | 10 mm           |
| 轴孔直径    | 0 mm            |
| 中心长度    | 0 mm            |
| 轮体宽度    | 10 mm           |
| 胎面硬度（A） | 87 岸 A          |

## 固定件

|       |          |
|-------|----------|
| 固定件类型 | B10 接头盲孔 |
| 螺栓孔直径 | 8 mm     |

# LUMINA

AA20PJ1050L51-8 9011/9011/7042

EAN 4031582317473

订单号 00071465  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

