

# GALEA

5071PJP125R05-22X40

EAN 4031582368499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto           | Galea                                 |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas         |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                                |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                                |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                                |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                                 |
| Altura total                  | 162 mm                                |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno                    |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica               |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 125 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 30 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                       |

## SOPORTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material                 | Poliamida             |
| Forma de Horquilla Forma | Cerrado               |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas |
| Desplazamiento           | 40 mm                 |
| Interferencia de giro    | 205 mm                |

## AJUSTE

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo de ajuste     | Sólida Espiga, redonda |
| Diámetro del Perno | 22 mm                  |
| Longitud del Perno | 40 mm                  |

# GALEA

5071PJP125R05-22X40

EAN 4031582368499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

