ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

AGILA

2478DYK050P41-55

EAN 4031582344479



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Обща височина	69 mm
Обща ширина	35 mm
Общо тегло	0.15 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Цвят	Синьо покритие
Диаметър на купол	27 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Плътна гума черен, електропроводим
Лагер	Конусен сачмен лагер
Цвят на Колело	Синьо покритие
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	19 mm
Ширина на тялото	19 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Квадратна плоча
Дължина на плаката	55 mm
Ширина на плаката	55 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	38.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	44 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	38.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	44 mm
Диаметър на отвора на плаката	6.3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478DYK050P41-55


EAN 4031582344479

Номер на поръчката 00028596

Чертежи на продукта







© Copyright 2026 TENTE International GmbH