

ALPHA

3478PVO125P62

EAN 4031582306736

Номер на поръчката 00000666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Alpha |
| Тип | Фиксиран Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 100 kg |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 155 mm |
| Обща ширина | 85 mm |
| Общо тегло | 0,813 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Плътна гума черен |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 125 mm |
| Ширина на Резба | 37 mm |
| Ширина на тялото | 37 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |

ВИЛКА

| | |
|--------------|----------------------|
| Материал | Стоманен лист, тежък |
| Форма Вилица | Обхват |
| Цвят | Синьо покритие |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 103 mm |
| Ширина на плаката | 85 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 77 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 60 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 77 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 9 mm |

ALPHA

3478PVO125P62

EAN 4031582306736

Номер на поръчката 00000666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

