

# ELASTECH

IFP125X50-Ø25

EAN 4031582319804

Номер на поръчката 00830807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
	мек
Материал на резбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	60 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач А

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	300 kg
Товароносимост при 6 км/ч	240 kg
Статичен Товароносимост	600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	0,844 kg

# ELASTECH

IFP125X50-Ø25

EAN 4031582319804

Номер на поръчката 00830807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

