

MAXTECH

PNR260X75-Ø25.4

EAN 4031582436747



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	75 kg
적재 용량 정적	150 kg
전체 체중	1.95 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	폴리우레탄, Foamed
베어링	롤러 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	260 mm
트레드 폭	75 mm
차축 홀 직경	25.4 mm
허브 길이	74 mm