

# COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672

Numero d'ordine 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Compacta
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	25 kg
Portata statica	50 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	50,5 mm
Larghezza complessiva	32 mm
Peso complessivo	0,071 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	38 mm
Larghezza battistrada	16 mm
Larghezza corpo	16 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

## SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, leggera
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Un Giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	13 mm
Raggio di piroettamento	32 mm
Ingombro di piroettamento	64 mm
Diametro cuffia superiore	32 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	46 mm
Larghezza della piastra	38 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	28 mm
Larghezza foro piastra (massima)	36 mm
Diametro del foro della piastra	5,3 mm

# COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672

Numero d'ordine 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

