

COMPACTA

1430PJ025P60-35X30 CONVEX

EAN 4031582474183



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	10 kg
Statisch draagvermogen	20 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	35 mm
Totaal gewicht	0,071 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	25 mm
Breedte Loopvlak	12 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	75 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Eén Kogelbaan
Offset	7,5 mm
Zwenk radius	22,5 mm
Draaicirkel	45 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	35 mm
Breedte plaat	30 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	23 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	28 mm
Diameter plaatgat	4,2 mm

COMPACTA

1430PJI025P60-35X30 CONVEX

EAN 4031582474183



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

