

# OMIKRON

9258FTP300P65

EAN 4031582314083

Numéro de commande 00803884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Omikron
Type de boîtier	Roulette fixe
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	3120 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2600 kg
Statique Capacité de charge	6240 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	370 mm
Poids global	30,091 kg

## ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	300 mm
Largeur du Bandage	100 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

## CHAPE

Matériau	Fonte ou fer forgé, lourd
Forme Chape	Droit

## RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	200 mm
Largeur de plaque	160 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	160 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	120 mm
Diamètre du trou de la plaque	15 mm

## DESSINS TECHNIQUES

