

DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Номер на поръчката 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Замърсяване, хибриден материал
Материал на резбата	Полиамид
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	36 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44 mm
Ширина на тялото	36 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech silent
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	200 kg
Статичен Товароносимост	400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,602 kg

DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Номер на поръчката 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

