제품 정보

SUPRATECH

PJP125x40-Ø8,3 HL45

EAN 4031582444186



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Supratech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	180 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	360 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.24 kg

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	40 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	45 mm
트레드의 경도(A)	65 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJP125x40-Ø8,3 HL45

EAN 4031582444186

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면



© Copyright 2026 TENTE International GmbH