

LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Tige filetée |
| Type | Roulette pivotante |
| Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 30 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 60 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 49 mm |
| Largeur totale | 38 mm |
| Poids | 0,03 kg |

CHAPE

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Matériau de la chape | Polypropylène |
| Forme de la chape | Roulette jumelée, capotée avec dôme |
| Pivot | Tige pivotante |
| Couleur de la chape | Chrome |
| Déport | 16 mm |
| Rayon d'encombrement | 39 mm |
| Diamètre d'encombrement | 78 mm |

ROUE

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe | Riveté |
| Couleur du bandage de roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 42 mm |
| Largeur du bandage | 6 mm |
| Largeur du corps de roue | 6 mm |
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |

FIXATION

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 8 mm |

LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268

Numéro de commande 00072826
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

