

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Rollager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Basetech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	200 kg
Statisch Draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,2 kg

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

