



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Linea                      |
| Typ                         | Otočné Kolečko             |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 130 kg                     |
| Elektrické vodivé           | Ano                        |
| Nerezové                    | Ne                         |
| Statická Nosnost            | 260 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                      |
| Celková výška               | 148 mm                     |
| Stavební výška              | 82 mm                      |

## UCHYCENÍ

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid                 |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko   | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva vidlice    | Šedá bílá (RAL9002)      |
| Vyosení          | 40 mm                    |
| Poloměr otáčení  | 52 mm                    |
| Průměr otáčení   | 218 mm                   |

## KOLO

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid, elektricky vodivý               |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko                  |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem                     |
| Průměr             | 125 mm                                    |
| Šířka Běhoun       | 20 mm                                     |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                                 |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 77 mm                |
| Šířka plotny                    | 67 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 56 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 61,5 mm              |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 46,5 mm              |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 51,5 mm              |
| Průměr otvoru plotny            | 8,5 mm               |

# LINEA

5940XSP125P50 RAL9002


EAN 4031582352184



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---



Návrhář  
klub  
Deutscher



Ocenění  
Interzum  
Award



product  
design  
award

Ocenění  
iF Design  
Award